

18.9.2019

RoboSpot-Update mit neuen unterstützten Geräten. Updates der technischen Unterlagen.

Das frisch veröffentlichte RoboSpot-Software-Update bietet neue Funktionen (Intensity Maps, PosiStageNet...), die Unterstützung zahlreicher neuer Scheinwerfer, einschließlich dem SilverScan und dem Spiider, sowie weitere Verbesserungen. Das Servicehandbuch und eine neue Ersatzteilliste für den SilverScan sind ab sofort online verfügbar. Die neuen und aktualisierten technischen Unterlagen wurden freigegeben. Für weitere Details lesen Sie bitte weiter.

RoboSpot

Wir haben ein neues Software-Update für den RoboSpot™ veröffentlicht, das zahlreiche neue Funktionen und Möglichkeiten bietet:

Einstellbereich der Min/Max-Werte für den MDC-Höhenschieber. Diese Funktion bietet Ihnen eine viel genauere Präzision bei der Live-Steuerung der Höhe.

MDC Intensity Maps ist eine völlig neue Funktion, mit der Sie die spezifische Intensität für bestimmte Punkte der Bühne definieren können. Der RoboSpot bietet automatische Übergänge zwischen diesen Punkten, indem er den Dimmer entsprechend anpasst. Die Art (Größe/Geschwindigkeit) des Übergangs kann einfach eingestellt werden.

Der CTO-Kanal wurde zu der Auswahl der Farbschalter hinzugefügt.

Wir haben eine Unterstützung für die Ausgabe des PosiStageNet-Protokolls implementiert, um einen Weg zur Übertragung von Echtzeit-3D-Positionierungsdaten des Beams über eine Ethernet-Verbindung von RoboSpot bereitzustellen. Auf diese Weise können Sie den RoboSpot noch weiter in unterstützte Systeme integrieren.

Mehrere Verbesserungen bei RDM wurden für RDM-fähige Splitter hinzugefügt, die sich selbst als mehrere Geräte darstellen.

Unterstützung neuer Geräte für den RoboSpot: Viva™ CMY, LEDBeam

150™, Spiider®, Tarrantula™, Esprite™, iPointe® und auch der SilverScan™. Stellen Sie sicher, dass Sie diese einzelnen Geräte auf die neueste Software updaten, um diese Funktion zu aktivieren.

Dieses Update ist wie immer über den ROBE Uploader verfügbar. Das Benutzerhandbuch wurde aktualisiert, sodass es die Erklärungen zu all diesen neuen Funktionen enthält und ist online verfügbar.

Neue technische Bulletins - Verbesserungen an den Abdeckungen für die Scheinwerfer Spiider und Spikie

11.5.2025

unterstützten Geräten. Updates
der technischen Unterlagen.

1 / 2

Wir haben zwei neue technische Bulletins veröffentlicht, in denen Verbesserungen an den Abdeckungen von Spikie® und Spiider® beschrieben werden - beide erhalten ein neues Sicherheitskabel für zusätzlichen Sicherheitsschutz ihrer Kopfabdeckungen. Das Bulletin für den Spikie® ist ab sofort auf der Download-Seite für Technische Unterlagen verfügbar. Parallel haben wir bereits damit begonnen, das zusätzliche Sicherungsseil für alle unsere Vertriebspartner bereitzustellen. Das technische Bulletin sowie weitere technische Unterlagen für den Spiider® sind ebenfalls ab sofort verfügbar und beschreiben Änderungen zur Verbesserung an der Kopfabdeckung. Es wurden weitere technische Bulletins erstellt bzw. aktualisiert, z.B.

TB35_Robin_Touchscreen_Display, TB34_Recommended_Toolbox, TB69_RoboSpot_uSD_Card, TB53_Robin_BMFL_CMY_module_reassembly_procedure, die alle im Support-Bereich der Robe-Website und über Ordner, die über Resilio freigegeben wurden, verfügbar sind.

Serviceanleitung und Update der Ersatzteilliste

Die Serviceanleitung für den SilverScan™ wurde veröffentlicht, gemeinsam mit einer aktualisierten Ersatzteilliste und mit dem Ersatzteilkatalog und dessen Update. Zudem haben wir alle Anolis-bezogenen Serviceanleitungen in den Supportbereich der Robe-Website hochgeladen, um deren Zugriff zu erleichtern und zu optimieren.

Update der technischen Unterlagen

Wir haben viele Benutzerhandbücher und andere Unterlagen aktualisiert, darunter TÜV-Zertifikate und ATM cETLus für unsere Scheinwerfer. Wir haben ebenfalls die Unterlagen für die neuen Geräte Esprite™ und Tetra™ veröffentlicht, einschließlich Benutzerhandbücher, DMX-Diagramme, Photometrie, 3D-Daten und GDTF-Dateien, die DMX, 3D-Modelle, Gobobilder, Farbwerte sowie LED-Spektraldatenmessungen und anderen Informationen.

Software updates

Es ist super einfach, Software-Updates und -Änderungen über die Changelogs im ROBE Uploader nachzuverfolgen, daher hier nur einige Highlights der letzten Updates:

T1 Profile™, T1 Fresnel™ und T1 PC™ haben ein großes Update erhalten, das viele Details in Bezug auf Farbverhalten, Blendenschieber-System und Neustarts des optischen Systems, Strobo, Umgang mit dem Farbwiedergabeindex (CRI) und viele andere interne Funktionen verbessert.

Scheinwerfer, die neu von dem RoboSpot unterstützt werden, wurden alle aktualisiert, um die Fernsteuerungsmöglichkeit zu ermöglichen. Sie müssen sicherstellen, dass die Scheinwerfer vor dem Anschluss an die RoboSpot BaseStation upgedated werden.